

RENDL NOVA

STOLNA LED SVJETILJKA

Objedinjena specifikacija za bijelu i crnu izvedbu s mliječnim akrilnim difuzorom.

ŠIFRE / MODEL

R14274 / R14275

NOVA / bijela i crna

SNAGA

4,2 W

SVJETLOSNI TOK

425 lm

BOJA SVJETLOSTI

3000 K

UPRAVLJANJE

ON / OFF

01

Opis proizvoda

RENDL NOVA je stolna LED svjetiljka s mliječnim akrilnim difuzorom koji daje meko i ravnomjerno svjetlo. Integrirani LED izvor snage 4,2 W pruža 425 lm, toplu bijelu svjetlost 3000 K i uzvrat boje Ra 80.

Dostupna je u bijeloj i crnoj izvedbi s kromiranim detaljem. Glava se naginje do 180 stupnjeva i zakreće do 350 stupnjeva, a prekidač na kabelu omogućuje jednostavno uključivanje i isključivanje. LED izvor i upravljački uređaj uključeni su u komplet.

02

Dostupne izvedbe

Šifra	Boja svjetiljke	EAN
R14274	Bijela / krom	8595685430195
R14275	Crna / krom	8595685430201

03

Tehničke karakteristike

Vrsta / model	Stolna LED svjetiljka / RENDL NOVA
Izvedbe	R14274 - bijela/krom; R14275 - crna/krom
Snaga / tok / Ra / CCT	4,2 W / 425 lm / Ra 80 / 3000 K
Izvor / energija / vijek	Integrirani LED / razred F / 25.000 sati / 5 kWh na 1000 sati
Napajanje / upravljanje	230 V AC / prekidač ON/OFF na kabelu
Kabel / komplet	150 cm / LED izvor i upravljački uređaj uključeni
Materijal / difuzor	Metal, mliječni akril i kromirani detalj
Dimenzije	D 75 x H 405 x L 210 mm; promjer baze 150 mm
Podesivost glave	Nagib 180 stupnjeva; zakret 350 stupnjeva
Masa	0,932 kg na web stranici; 1,175 kg na službenom listu proizvoda
Zaštita / IP / razmak	Klasa II; IP nije službeno deklariran; najmanje 0,2 m do predmeta
Jamstvo	Standardno 2 godine; mogućnost produljenja do 7 godina prema uvjetima RENDL



FUNKCIJE, PRIMJENA I SIGURNOST

RENDL NOVA / R14274 i R14275

Podesiva glava, mliječni difuzor, postavljanje, razlike izvora i sigurnosne upute.

04 Funkcije i prilagodba

Funkcija	Opis
ON / OFF	Kabelski prekidač uključuje i isključuje svjetiljku; prigušivanje nije deklarirano.
Mliječni difuzor	Akrilni pokrov omekšava svjetlo i smanjuje izravan pogled u LED izvor.
Nagib glave	Raspon do 180 stupnjeva za usmjeravanje svjetla prema radnoj površini.
Zakret glave	Raspon do 350 stupnjeva za promjenu smjera bez pomicanja baze.
Izvor i driver	Integrirani LED i pripadajući upravljački uređaj uključeni su u komplet.
Servis	Radove na električnim dijelovima i zamjenu integriranih komponenti povjeriti stručnoj osobi.

05 Primjena i razlike službenih izvora

Stavka	Podatak / primjena
Radni stol	425 lm i podesiva glava za usmjereno osvjetljenje bilježnice, tipkovnice ili dokumenta.
Noćni ormarić	Mliječni difuzor i topla bijela svjetlost daju ugodnije ambijentalno osvjetljenje.
3000 K	Topla bijela svjetlost prikladna za čitanje, odmor i večernju uporabu.
Ra 80	Standardni uzvrat boje za opću i radnu rasvjetu u interijeru.
Masa / dokumenti	Web navodi 0,932 kg, dok službeni list proizvođača navodi 1,175 kg.

06 Postavljanje i puštanje u rad

1 / Pregled	Provjeriti svjetiljku, difuzor, kabel i utikač; ne koristiti oštećene dijelove.
2 / Sastavljanje	Postaviti nosač na bazu i učvrstiti vijak prema prikazu u službenom priručniku.
3 / Smještaj	Postaviti bazu na ravnu, stabilnu i suhu površinu te ostaviti prostor za zakret glave.
4 / Spajanje	Podesiti glavu bez sile, zadržati razmak 0,2 m i priključiti utikač na mrežu 230 V.
5 / Provjera	Kabelskim prekidačem provjeriti rad te osigurati da kabel nije zategnut ili prignječen.

07 Sigurnost i sukladnost

Svjetiljka radi na 230 V AC i pripada zaštitnom razredu II. Prije sastavljanja, čišćenja, premještanja ili servisiranja izvuci utikač iz utičnice. Mliječnim akrilnim difuzorom rukovati pažljivo, bez udaraca i agresivnih sredstava za čišćenje.

IP oznaka nije deklarirana u dostupnoj službenoj dokumentaciji. Proizvod koristiti u suhom interijeru, ne izlagati vodi ili kondenzaciji, ne prekrivati ga i održavati najmanje 0,2 m do osvijetljenog predmeta. Kabel ne smije biti prignječen ili zategnut.

Integrirani LED izvor ima deklarirani vijek 25.000 sati i energetski razred F. Električne zahvate i servis integriranih dijelova smije obavljati stručna osoba. U slučaju razlike među zapisima prednost imaju oznaka i upute isporučenog proizvođača.